



Polomasky 3M™ řady 6000 k opakovanému použití

Polomasky 3M řady 6000 jsou úsporné, lehké, snadno použitelné a vyžadují pouze malou údržbu. Všechny masky jsou dostupné ve třech velikostech a jsou vybaveny 3M™ bajonetovým upínacím systémem, umožňujícím připojení dvojice ze široké

škály lehkých filtrů chránících proti plynům, výparům a částicím, podle vašich individuálních potřeb. Pro zvýšené pohodlí a flexibilitu lze polomasky 3M řady 6000 použít v kombinaci s 3M™ systémy s přívodem vzduchu.

Vlastnosti a výhody:

Upínací systém

- + Navržena pro kompatibilitu s ostatními prostředky na ochranu zraku a hlavy 3M
- + Náhlavní koš pro pohodlnější nošení
- + Snadno upínatelný krční pásek

Lehká elastomerová obličejová část

- + Tři barevně rozlišené velikosti pro snadnější identifikaci
- + Měkký, lehký elastomerový materiál pro pohodlí i při delším použití.
- + Velice nízká hmotnost - 82 g
- + Snižuje náklady na údržbu na minimum

Nízkoprofilový design

- + Minimalizuje narušení zorného pole
- + Více jednoduchosti pro snadnější použití

Upínání filtrů

- + Konstrukce se dvěma filtry znamená menší odpor při dýchání
- + Vyváženější a pohodlnější nošení
- + Lepší periferní vidění
- + Bezpečné a jisté nasazení a nošení
- + Označení upínacího místa
- + Bajonetový systém upínání filtrů 3M
- + Volitelné připojení systému přívodu vzduchu

Kompatibilní produkty:

- + Prostředky na ochranu zraku od společnosti 3M
- + Prostředky na ochranu sluchu od společnosti 3M



Schválení:
ČSN EN 140:1998

3M™ 6100 – malá (světle šedá)
polomaska

3M™ 6200 – středně velká (šedá)
polomaska

3M™ 6300 – velká (tmavě šedá)
polomaska