



## CB 246

celonerezový plášť INOX 18/8

produkce **26 kg / 24 hod**


kapacita zásobníku **6 kg / 350 ks kostek A**

příkon: **290 W**

napětí: **230 V / 50 Hz / 10 A**

hmotnost: **35 kg**

**chlazení vzduchem - možnost odpadového čerpadla**



## CB 249

celonerezový plášť INOX 18/8, scotch brite

produkce **29 kg / 24 hod**


kapacita zásobníku **9 kg / 530 ks kostek A**

příkon: **320 W**

napětí: **230 V / 50 Hz / 10 A**

hmotnost: **37 kg**

**chlazení vzduchem - možnost odpadového čerpadla**



**Produkce ledu za 24 hod. je vždy udávána za těchto podmínek:**




- Ideální teplota okolního vzduchu **+21°C**



- Ideální teplota vstupní vody **+15°C**

# Technické parametry



*Spotřeba vody:*

chlazení vzduchem **5 lt/kg**

chlazení vodou **12 lt/kg**

pracovní tlak vody: **1-5 bar**

Chladivo: **R452A**


vyjímatelné filtry kondenzátoru

**max.výška odpadu 130 mm**

**ŠxHxV: 390x460x610**

**součást dodávky:** lopatka, přívodní hadice  $\frac{3}{4}$ " ,  
odpadní hadice DN 24

**CB 246**



*Spotřeba vody:*

chlazení vzduchem **5 lt/kg**

chlazení vodou **12 lt/kg**

pracovní tlak vody: **1-5 bar**

Chladivo: **R452A**

vyjímatelné filtry kondenzátoru

**max.výška odpadu 130 mm**

**ŠxHxV: 390x460x690**

**součást dodávky:** lopatka, přívodní hadice  $\frac{3}{4}$ " ,  
odpadní hadice DN 24

**CB 249**