

Laboratorní chladničky s plastovou vnitřní vložkou



SRFvh 5511
Perfection



SRFvh 5501
Perfection



Výzkum a laboratoře

Brutto / užitný objem	588 / 440 l
Vnější rozměry v mm (Š / H / V)	747 / 769 / 1793
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)	606 / 536 / 1460
Spotřeba energie za rok ¹	360 kWh
Okolní teplota	+10 °C až +35 °C
Odvod tepla	475 kJ/h
Chladivo	R 600a
Hluk – akustický výkon	49 dB(A)
Napětí / příkon	220 - 240V~ / 2,0 A
Chladicí systém / Proces odmrazování	dynamický / automatický
Rozsah teplot	+3 °C až +16 °C
Teplotní homogenita ² / max. odchylka ³	3,3 °C / 2,0 °C
Povrchová úprava vnějšího pláště	ocel / bílá
Povrchová úprava dveří	sklo
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá
Ovládání	2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejetím prstu
Alarm výpadku sítě	bezprostředně při výpadku sítě na minimálně 12h
Alarm při poruše	optický a akustický
Beznapěťový kontakt	ano
Způsob připojení k síti / Řešení připojení k síti	SmartModule / Integrováno, vyjímatelné
Rozhraní	WLAN/LAN
Datový záznamník	integrované, rozhraní USB
Vnitřní osvětlení	LED světelný sloupek, levý, samostatně spínaný
Přestavitelné odkládací plochy	5
Materiál odkládacích ploch	rošty potažené umělou hmotou
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	606 / 536
Nosnost odkládacích ploch / přístroj	60 kg / 300 kg
Kolečka	otočná kolečka s brzdou vpředu, pevná kolečka vzadu
Madlo	Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem
Průchodka snímače	1 x Ø 10 mm
DIN 13277	ano
Druh zámku	mechanický
Směr otevírání dveří	vpravo, lze zaměnit
Brutto / netto hmotnost	111 / 98 kg
Příslušenství	
Rošty potažené umělou hmotou	7113310
Spodní mřížka	7113314
Skleněná police	9291929
Reklamní lišty	7435210
Kolečka Ø 80 mm	9086926
Seřizovací nožky, 90–120 mm / 150–180 mm	9080022 / 9086924
Speciální zámky (až 5 kusů)	na přání
Side-by-Side Set	na přání

588 / 440 l
747 / 769 / 1793
606 / 536 / 1460
360 kWh
+10 °C až +35 °C
475 kJ/h
R 600a
49 dB(A)
220 - 240V~ / 2,0 A
dynamický / automatický
+3 °C až +16 °C
3,3 °C / 2,0 °C
ocel / bílá
sklo
umělá hmota bílá
2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejetím prstu
bezprostředně při výpadku sítě na minimálně 12h
optický a akustický
ano
SmartModule / Integrováno, vyjímatelné
WLAN/LAN
integrované, rozhraní USB
LED světelný sloupek, levý, samostatně spínaný
5
rošty potažené umělou hmotou
606 / 536
60 kg / 300 kg
otočná kolečka s brzdou vpředu, pevná kolečka vzadu
Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem
1 x Ø 10 mm
ano
mechanický
vpravo, lze zaměnit
111 / 98 kg

7113310
7113314
9291929
7435210
9086926
9080022 / 9086924
na přání
na přání

558 / 441 l
747 / 769 / 1793
606 / 536 / 1460
171 kWh
+10 °C až +35 °C
246 kJ/h
R 600a
49 dB(A)
220 - 240V~ / 2,0 A
dynamický / automatický
+3 °C až +16 °C
2,2 °C / 1,7 °C
ocel / bílá
ocel
umělá hmota bílá
2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejetím prstu
bezprostředně při výpadku sítě na minimálně 12h
optický a akustický
ano
SmartModule / Integrováno, vyjímatelné
WLAN/LAN
integrované, rozhraní USB
LED světelný sloupek vlevo
5
rošty potažené umělou hmotou
606 / 536
60 kg / 300 kg
otočná kolečka s brzdou vpředu, pevná kolečka vzadu
Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem
1 x Ø 10 mm
ano
mechanický
vpravo, lze zaměnit
94 / 80 kg

7113310
7113314
9291929
7435210
9086926
9080022 / 9086924
na přání
na přání

1 Změřeno při okolní teplotě +25 °C a nastavené teplotě +5 °C u chladniček a -20 °C u mrazniček
2 Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším průměrným měřením.
3 Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.