

Laboratorní chladničky s plastovou vnitřní vložkou



LKUv 1613

MediLine



Brutto / užitný objem	152 / 132 l
Vnější rozměry v mm (Š / H / V)	601 / 618 / 820
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)	440 / 435 / 670
Spotřeba energie za rok ¹	369 kWh
Okolní teplota	+10 °C až +35 °C
Chladivo	R 600a
Hluk – akustický výkon	47 dB(A)
Napětí / příkon	220 – 240V~ / 1,0 A
Chladicí systém	dynamický
Proces odmrazování	automatický
Rozsah teplot	+3 °C až +16 °C
Teplotní homogenita ² / max. odchylka ³	5,1 °C / 4,9 °C
Povrchová úprava vnějšího pláště	ocel / bílá
Povrchová úprava dveří	dveře z izolačního skla
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá
Ovládání	7segmentový LED displej s tlačítky
Alarm výpadku sítě	při obnovení dodávky energie v síti
Alarm při poruše	optický a akustický
Beznapěťový kontakt	ano
Způsob připojení k síti	SmartCoolingHub
Řešení připojení k síti	Možnost dodatečné montáže
Rozhraní	RS485
Vnitřní osvětlení	LED stropní osvětlení, samostatně spínané
Přestavitelné odkládací plochy	3
Materiál odkládacích ploch	rošty potažené umělou hmotou
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	440 / 420
Nosnost odkládacích ploch	45 kg
Madlo	tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
Druh zámku	mechanický
Směr otevírání dveří	vpravo, lze zaměnit
Brutto / netto hmotnost	45 / 43 kg
Příslušenství	
Rošty potažené umělou hmotou	7113333
Spojovací rámy, bílé	9592697
Koleje s kolečky	9590521
Kryt výparníku, bílý	9590523
SmartCoolingHub	6125784
Speciální zámky (až 10 kusů)	na přání



LKUv 1610

MediLine



142 / 133 l
601 / 618 / 820
440 / 435 / 670
273 kWh
+10 °C až +35 °C
R 600a
47 dB(A)
220 – 240V~ / 1,0 A
dynamický
automatický
+3 °C až +16 °C
4,3 °C / 4,6 °C
ocel / bílá
ocel
umělá hmota bílá
7segmentový LED displej s tlačítky
při obnovení dodávky energie v síti
optický a akustický
ano
SmartCoolingHub
Možnost dodatečné montáže
RS485
3
rošty potažené umělou hmotou
440 / 420
45 kg
tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
mechanický
vpravo, lze zaměnit
40 / 37 kg
7113333
9592697
9590521
9590523
6125784
na přání

Výzkum a laboratoře

¹ Změřeno při okolní teplotě +25 °C a nastavené teplotě +5 °C u chladniček a -20 °C u mrazniček
² Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším průměrným měřením.
³ Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.