

Výzkum a laboratoře



LKexv 1800

Smart Monitoring

180 / 160 l

180 / 160 l
600 / 600 / 860
513 / 441 / 702
328 kWh
+10 °C až +30 °C
R 600a
47 dB(A)
220 – 240V~ / 1,0 A
dynamický
automatický
+1 °C až +15 °C
10,2 °C / 7,4 °C
ocel / bílá
ocel
umělá hmota bílá
otočný regulátor s digitálním teploměrem
3
sklo
513 / 412
40 kg
ergonomické tyčové madlo
mechanický
vpravo, lze zaměnit
41 / 38 kg
9293631

3 Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.