

blue line

vodní lázně




VODNÍ LÁZNĚ

BLUE LINE

technické parametry

model lázně	celkové rozměry lázně A x B x C (mm)	vnější rozměry vany A x B x C (mm)	vnitřní rozměry vany A x B x C (mm)	ponoření max H (mm)	kapacita vany (l)	napájení (W)
BL 2/150	340x270x205	295x145x150	200x100x145	130	5,7	900
BL 2/200	340x270x255	295x145x200	200x100x195	180	7,3	900
BL 4/150	340x450x205	295x325x150	230x200x145	130	12	1500
BL 4/200	340x450x255	295x325x200	230x200x195	180	18	1500
BL 6/150	340x625x205	295x500x150	230x360x145	130	19	2200
BL 6/200	340x625x255	295x500x200	230x360x195	180	26	2200



rozsah regulace teploty: 20-100°C

minimální provozní teplota: +5°C nad teplotu okolí

rozlišení regulátoru teploty: 0,1°C

teplotní stabilita: + / - 0,2°C

rozsah práce TIMER: od 1 minuty do 99 hodin a 59 minut

třída ochrany: 230 V / 50Hz

napájecí napětí: I



záruka: 24 měsíců




VODNÍ LÁZNĚ

BLUE LINE

vlastnosti

- intuitivní MENU a grafické ikony 
- pět konfigurovatelných profilů 
- dva integrované mikroprocesorové regulátory teploty
- dvoufunkční ČASOVAČ, který automaticky vypne zařízení po uplynutí doby
- tři silikonové ohřívače



- *alarm překročení teploty*
- *energeticky nezávislá paměť*
- *režim ohřevu*
- *nerezová vana*
- *práškově lakovaný vnější plášť vany*
- *teplotní čidlo Pt-1000, třída A*
- *elektronický systém kontroly hladiny vody*
- *ochrana proti provozu zařízení "na sucho"*
- *ovládací panel odolný proti vodě a chemikáliím*
- *vypouštěcí ventil vody na pracovní ploše*




VODNÍ LÁZNĚ

BLUE LINE

doplňkové vybavení

kryt s redukčními kotouči



- uložení na okraji vany
- průměry otvorů v redukčních kroužcích [mm] 25-45-65-90

model lázně

typ krytu	počet pracovních otvorů	BL 2/150	BL 2/200	BL 4/150	BL 4/200	BL 6/150	BL 6/200
A 1	1	●	●				
A 2	2	●	●				
A 4	4			●	●		
A 6	6					●	●




VODNÍ LÁZNĚ

BLUE LINE

doplňkové vybavení

perforovaná polička



- vzdálenost 15 mm od vyhřívaného dna
- umístění na dně vany

model lázně

typ poličky	BL 2/150	BL 2/200	BL 4/150	BL 4/200	BL 6/150	BL 6/200
A 2	●	●				
A 4			●	●		
A 6					●	●



VODNÍ LÁZNĚ

BLUE LINE

doplňkové vybavení

adaptér



- uložení na okraji vany
- umožňuje zavěšení platformy, košů a krytů

model lázně						
typ adaptéru	BL 2/150	BL 2/200	BL 4/150	BL 4/200	BL 6/150	BL 6/200
A 2	●	●				
A 4			●	●		
A 6					●	●




VODNÍ LÁZNĚ

BLUE LINE

doplňkové vybavení

stativ



- zavěšený na lázni
- průměr trubky 14 mm
- výška 500 mm

model lázně

typ stativu	BL 2/150	BL 2/200	BL 4/150	BL 4/200	BL 6/150	BL 6/200
A 500	●	●	●	●	●	●




VODNÍ LÁZNĚ

BLUE LINE

doplňkové vybavení

kryt plochý



- celoplošný kryt s rukojetí
- umístěno na okraji adaptéru

model lázně

typ krytu	BL 2/150	BL 2/200	BL 4/150	BL 4/200	BL 6/150	BL 6/200
B 2	●	●				
B 4			●	●		
B 6					●	●




VODNÍ LÁZNĚ

BLUE LINE

doplňkové vybavení

kryt štítový

INOX



- kryt štítový s rukojetí
- zabraňuje kondenzaci vody uvnitř zkumavek nebo nádob
- umístěno na okraji adaptéru

model lázně

typ krytu	BL 2/150	BL 2/200	BL 4/150	BL 4/200	BL 6/150	BL 6/200
C 2	●	●				
C 4			●	●		
C 6					●	●




VODNÍ LÁZNĚ

BLUE LINE

doplňkové vybavení


platforma



- umístěna na adaptéru
- pružiny z nerezové oceli, které jsou součástí sady, pomáhají při znehybnění ohřívaných vzorků

model lázně

typ platformy	rozměry užitékové A x B x C (mm)	hloubka max H (mm)	model lázně					
			BL 2/150	BL 2/200	BL 4/150	BL 4/200	BL 6/150	BL 6/200
A 2 / 120	180x75x135	120	●	●				
A 2 / 170	180x75x185	170		●				
A 4 / 120	210x155x135	120			●	●		
A 4 / 170	210x155x185	170				●		
A 6 / 120	210x335x135	120					●	●
A 6 / 170	210x335x185	170						●




VODNÍ LÁZNĚ

BLUE LINE

doplňkové vybavení

koš KPA na zkumavky



- určeno pro vany BL 2/150, BL 2/200
- umístěn na adaptéru
- využitelné možnosti - max 1 koš

průměr zkumavky (mm)	délka zkumavky (mm)	typ koše	počet otvorů	model lázně	
				BL 2/150	BL 2/200
10	45-80	KPA/ 10 /45-80	32	●	●
	70-105	KPA/ 10 /70-105	32	●	●
12	45-80	KPA/ 12 /45-80	28	●	●
	70-105	KPA/ 12 /70-105	28	●	●
	95-130	KPA/ 12 /95-130	28	●	●
13	45-80	KPA/ 13 /45-80	28	●	●
	70-105	KPA/ 13 /70-105	28	●	●
	95-130	KPA/ 13 /95-130	28	●	●
14	45-80	KPA/ 14 /45-80	22	●	●
	70-105	KPA/ 14 /70-105	22	●	●
	95-130	KPA/ 14 /95-130	22	●	●



VODNÍ LÁZNĚ

BLUE LINE

doplňkové vybavení

koš KPA na zkumavky

průměr zkumavky (mm)	délka zkumavky (mm)	typ koše	počet otvorů	model lázně	
				BL 2/150	BL 2/200
15	45-80	KPA/ 15 /45-80	17	●	●
	70-105	KPA/ 15 /70-105	17	●	●
	95-130	KPA/ 15 /95-130	17	●	●
16	70-105	KPA/ 16 /70-105	17	●	●
	95-130	KPA/ 16 /95-130	17	●	●
	120-155	KPA/ 16 /120-155	17		●
18	70-105	KPA/ 18 /70-105	14	●	●
	95-130	KPA/ 18 /95-130	14	●	●
	120-155	KPA/ 18 /120-155	14		●
	145-180	KPA/ 18 /145-180	14		●
20	95-130	KPA/ 20 /95-130	14	●	●
	120-155	KPA/ 20 /120-155	14		●
	145-180	KPA/ 20 /145-180	14		●
22	95-130	KPA/ 22 /95-130	12	●	●
	120-155	KPA/ 22 /120-155	12		●
	145-180	KPA/ 22 /145-180	12		●
24	95-130	KPA/ 24 /95-130	12	●	●
	120-155	KPA/ 24 /120-155	12		●
	145-180	KPA/ 24 /145-180	12		●
26	95-130	KPA/ 26 /95-130	10	●	●
	120-155	KPA/ 26 /120-155	10		●
	145-180	KPA/ 26 /145-180	10		●
28	95-130	KPA/ 28 /95-130	10	●	●
	120-155	KPA/ 28 /120-155	10		●
	145-180	KPA/ 28 /145-180	10		●
30	95-130	KPA/ 30 /95-130	6	●	●
	120-155	KPA/ 30 /120-155	6		●
	145-180	KPA/ 30 /145-180	6		●

Jiné konfigurace vyrábíme na poptání - dle individuálního projektu




VODNÍ LÁZNĚ

BLUE LINE

doplňkové vybavení

koš KPB na zkumavky



- určeno pro vany BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150, BL 6/200
- umístěno na adaptéru
- využitelné možnosti

BL 4/150, BL 4/200 max 3 koše

BL 6/150, BL 6/200 max 6 košů

průměr zkumavky (mm)	délka zkumavky (mm)	typ koše	počet otvorů	model lázně			
				BL 4/150	BL 4/200	BL 6/150	BL 6/200
10	45-80	KPB/ 10 /45-80	18	●	●	●	●
	70-105	KPB/ 10 /70-105	18	●	●	●	●
12	45-80	KPB/ 12 /45-80	16	●	●	●	●
	70-105	KPB/ 12 /70-105	16	●	●	●	●
	95-130	KPB/ 12 /95-130	16	●	●	●	●
13	45-80	KPB/ 13 /45-80	16	●	●	●	●
	70-105	KPB/ 13 /70-105	16	●	●	●	●
	95-130	KPB/ 13 /95-130	16	●	●	●	●
14	45-80	KPB/ 14 /45-80	12	●	●	●	●
	70-105	KPB/ 14 /70-105	12	●	●	●	●
	95-130	KPB/ 14 /95-130	12	●	●	●	●



VODNÍ LÁZNĚ

BLUE LINE

doplňkové vybavení

koš KPB na zkumavky

průměr zkumavky (mm)	délka zkumavky (mm)	typ koše	počet otvorů	model lázně			
				BL 4/150	BL 4/200	BL 6/150	BL 6/200
15	45-80	KPB/ 15 /45-80	10	●	●	●	●
	70-105	KPB/ 15 /70-105	10	●	●	●	●
	95-130	KPB/ 15 /95-130	10	●	●	●	●
16	70-105	KPB/ 16 /70-105	10	●	●	●	●
	95-130	KPB/ 16 /95-130	10	●	●	●	●
	120-155	KPB/ 16 /120-155	10		●		●
18	70-105	KPB/ 18 /70-105	10	●	●	●	●
	95-130	KPB/ 18 /95-130	10	●	●	●	●
	120-155	KPB/ 18 /120-155	10		●		●
	145-180	KPB/ 18 /145-180	10		●		●
20	95-130	KPB/ 20 /95-130	5	●	●	●	●
	120-155	KPB/ 20 /120-155	5		●		●
	145-180	KPB/ 20 /145-180	5		●		●
22	95-130	KPB/ 22 /95-130	4	●	●	●	●
	120-155	KPB/ 22 /120-155	4		●		●
	145-180	KPB/ 22 /145-180	4		●		●
24	95-130	KPB/ 24 /95-130	4	●	●	●	●
	120-155	KPB/ 24 /120-155	4		●		●
	145-180	KPB/ 24 /145-180	4		●		●
26	95-130	KPB/ 26 /95-130	4	●	●	●	●
	120-155	KPB/ 26 /120-155	4		●		●
	145-180	KPB/ 26 /145-180	4		●		●
28	95-130	KPB/ 28 /95-130	4	●	●	●	●
	120-155	KPB/ 28 /120-155	4		●		●
	145-180	KPB/ 28 /145-180	4		●		●
30	95-130	KPB/ 30 /95-130	4	●	●	●	●
	120-155	KPB/ 30 /120-155	4		●		●
	145-180	KPB/ 30 /145-180	4		●		●

Jiné konfigurace vyrábíme na poptání - dle individuálního projektu





VODNÍ LÁZNĚ

BLUE LINE

doplňkové vybavení

koš KOA na zkumavky



- zavěšeno na krytu s redukčními kotouči
- nastavitelná výška koše

model lázně

průměr zkumavky (mm)	délka zkumavky (mm)	typ koše	počet otvorů	BL 2/150	BL 2/200	BL 4/150	BL 4/200	BL 6/150	BL 6/200
14	70-120	KOA/ 14 /70-120	18	●	●	●	●	●	●
15	70-120	KOA/ 15 /70-120	18	●	●	●	●	●	●
16	70-120	KOA/ 16 /70-120	18	●	●	●	●	●	●
18	70-120	KOA/ 18 /70-120	9	●	●	●	●	●	●
20	70-120	KOA/ 20 /70-120	9	●	●	●	●	●	●
22	70-120	KOA/ 22 /70-120	6	●	●	●	●	●	●
24	70-120	KOA/ 24 /70-120	6	●	●	●	●	●	●
26	70-120	KOA/ 26 /70-120	6	●	●	●	●	●	●
28	70-120	KOA/ 28 /70-120	6	●	●	●	●	●	●
30	70-120	KOA/ 30 /70-120	3	●	●	●	●	●	●

Jiné konfigurace vyrábíme na poptání - dle individuálního projektu

